

SONY HDR-CX550V/XR550V レイノックスレンズ適合表

モデル	倍率	アダプター	動画モード*	静止画モード*		最短撮影距離 / (テレマクロ設定時)	ズーム稼動域
			16:9	16:9	4:3		
DCR-2025PRO	2.2倍 望遠	RA6252(標準付属品)+ RA5237A	◎	◎	◎	4.5m / 2.5m (テレマクロ設定時)	6x - 10x (4:3)
HD-2205PRO	2.2倍 望遠	直接取り付け	◎	◎	◎	4.5m / 2.5m (テレマクロ設定時)	6x - 10x (4:3)
HDP-7700ES	3倍 超望遠	直接取り付け	◎	◎	◎	8m / 3.5m (テレマクロ設定時)	9x - 10x (4:3)
DCR-1540PRO	1.54倍 望遠	RA5237A	◎	◎	◎	2.5m / 1.5m (テレマクロ設定時)	3x - 10x (4:3)
HD-3035PRO	0.3倍 セミフィッシュアイ**	直接取り付け	◎	◎	◎	1cm	1x - 5x (4:3)
DCR-730	0.7倍 広角	RA5237A (別売)	◎	◎	△	1cm	1x - 10x (4:3)
DCR-731		RA5237A (標準付属品)	◎	◎	△		
DCR-150	マクロ 4.8 デイオプター	RA4337A	24.5mm*	25.4mm*	27.7mm*	撮影距離 210mm (フォーカス∞設定時)	3x - 10x (4:3)
DCR-250	マクロ 8 デイオプター	RA4337A	14.7mm*	15.2mm*	16.6mm*	撮影距離 109mm (フォーカス∞設定時)	3x - 10x (4:3)
MSN-202	マクロ 25 デイオプター	直接取り付け	4.7mm*	4.9mm*	5.3mm*	撮影距離 32mm (フォーカス∞設定時)	4x - 10x (4:3)
MSN-505	マクロ 32 デイオプター	直接取り付け	3.7mm*	3.8mm*	4.2mm*	撮影距離 18.5mm (フォーカス∞設定時)	4x - 10x (4:3)
PFR-037MC	レンズ保護フィルター	直接取り付け	◎	◎	×		1x - 10x (16:9)
HDR-CX550V/XR550V : f=3.8-38.0mm 35mm換算焦点距離: (16:9) 動画モード: 29.8-298mm / 静止画モード: 28.7-287mm , (4:3) 静止画モード: 26.3-263mm							

*LCD画面横幅いっぱいにするサイズ

** セミフィッシュアイレンズとしてご使用できますが、最広角側 (f=3.8mm) では撮影画像にケラレ (周辺減光) が発生します。f=5.4mm (約1.5倍) までズーミングすることにより、ケラレは解消します。ただしこの場合の倍率は、画面横幅で0.6倍相当になります。

△ 4:3モードでごくわずかなケラレが発生します。